




## BRAVO

Il primo "Gel-Box" con morsettiere integrata.

### VANTAGGI

- ▶ Pronti all'uso, rapidi, riaccessibili!
- ▶ Per fili isolati, rigidi e flessibili da 1 a 6 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Immediatamente energizzabili.
- ▶ Per connessioni diritte o derivate.
- ▶ Per connessioni unipolari e tripolari.
- ▶ Piccoli, compatti e trasparenti.



### Prestazioni elettriche:

- CEI EN 50393 per quanto applicabile (prova sotto battente d'acqua dell'accessorio inserito in cassetta).
- In classe 2 secondo la norma CEI 64-8.

🔧 Gel: UL 94-HB US

🌡️ Temperatura di esercizio: 90°

🌡️ Temperatura di posa: -40°C / +50°C

🌊 Per uso immerso

🔧 Per uso interrato

🌿 Halogen-free Gel



☀️ UV resistant

**IPX8**  
OFFICIALLY  
TESTED | **IMQ**

## MINI BRAVO



- 1 COLLEGA**    **2 BLOCCA**    **3 CHIUDI**



## BRAVO

PRODOTTO / Cod.Art.	Formazione e sezione dei conduttori		Pezzi	Dimensione (mm)
	Dritto o passante (N° x mm <sup>2</sup> )	Derivato (N° x mm <sup>2</sup> )		
<b>BRAVO 1-6</b> BRAVO1-6	1 x 1 - 6	1 x 1 - 6	1 pezzo in Blister	50 x 29 x 22
<b>BRAVO 3-6</b> BRAVO3-6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	2 x 1 - 6 3 x 1 - 6	1 pezzo in Blister	53 x 49 x 22



## MINI BRAVO

PRODOTTO / Cod.Art.	Formazione e sezione dei conduttori		Pezzi	Dimensione (mm)
	Dritto o passante (N° x mm <sup>2</sup> )	Derivato (N° x mm <sup>2</sup> )		
<b>MINI BRAVO 1</b> MINIBRAVO1	1 x 1 - 4	1 x 1 - 4	3 pezzi in Blister	41 x 28 x 19
<b>MINI BRAVO 2</b> MINIBRAVO2	2 x 1 - 4	2 x 1 - 4	1 pezzo in Blister	45 x 37 x 24
<b>MINI BRAVO 3</b> MINIBRAVO3	3 x 1 - 4	3 x 1 - 4	1 pezzo in Blister	53 x 39 x 24

